

新製品

施工機材

施工作業用品

墓装品

粉骨機器

字彫り

洗浄用品

研削ダイヤモンド

切断ダイヤモンド

研磨盤

研削用機器

研削砥石

穴あけ加工

産業機器

新製品

施工機材

施工作業用品

墓装品

粉骨機器

字彫り

洗浄用品

研削ダイヤモンド

切断ダイヤモンド

研磨盤

研削用機器

研削砥石

穴あけ加工

産業機器

サンドブラスト用砂

- 高純度黒色 炭化珪素質研磨材 **C砂** 容量：20kg
- 高純度褐色 アルミナ研磨材 **A砂** 容量：20kg
- 高純度緑色 炭化珪素質研磨材 **GC砂** 容量：20kg
- 高純度白色 アルミナ研磨材 **WA砂** 容量：20kg



※各粒度あります

LED 電球用カバー

- サンドブラストによるLEDライトの破損を防ぐ
- ガラス不使用 カバー部分に軟質素材を使用



- サイズ：フリーサイズ
- セット内容：特殊保護カバー×5 ゴムバンド×5

ダイヤモンド消しゴム

- シリコンゴムに人工ダイヤモンドを練り込んだ消しゴム
- 水に濡らしてすぐに使用可能 洗剤は不要



- サイズ：140×45×15mm
- 材質：シリコンゴム、ケイ酸系鉱物、ダイヤモンド砥粒、ABS樹脂(柄)
- ※本製品は石磨きではなく、石表面の水垢を除去する製品です。新品の石材には使用しないでください。



「人工ダイヤモンド」を配合した特殊な消しゴムで、洗剤やタワシでは落ちなかった頑固な水垢汚れも落とします。



【その他の使用用途】

石材の水垢落としのほか、水回りの水垢取り、鍋・フライパンの焦げ落とし、金属の錆び落としにもご使用いただけます。

ウルトラクリーナ

- 墓石用クリーナ
- セラミック繊維・特殊構造の石材用汚れ落としです。



■サイズ：100×25×15mm


高圧洗浄機 マルナカ [PMR-151HSD]

- 石材用高圧洗浄機
- 軽量コンパクト・大型キャスターで持ち運び簡単
- 高水圧噴射時にエンジンの回転数を噴射回転数まで上昇させ、噴射停止時にエンジンの回転数を待機状態まで戻す機構搭載(スローダウン機構)
- 水の噴射停止時の燃料消費を低減・エンジンや高圧ポンプの負荷や発熱を低減可能



- 仕様
- 本体サイズ：全長540×幅570×高960mm
- 本体重量：36.4kg
- エンジン：HONDA GP160
- ポンプ：YPM1911HB
- 最高圧力：15.0MPa
- 吸水量：11.3L/min
- 送水ホース：10m

ノズルパターン



ノズルチップは4種類で交換可能。ノズルチップ=0°/15°/25°/40°

仏壇・仏具用ハタキ



- やわらかい毛先で隙間や凹凸にフィット
- ホコリやチリ、お線香の灰などを掃えます

- 品番：2800-05
- 本体サイズ：110×235×38mm
- 梱包：100
- 内箱：10
- 材質：ポリプロピレン

墓石用 お掃除ブラシ



- お墓の掃除が捗る持ち手つき

- 品番：2800-06
- 本体サイズ：60×105×70mm
- 梱包：240
- 内箱：10
- 材質：ポリプロピレン


光浄(こうじょう) 正規ライセンス商品

- 墓石用光触媒コーティング剤
- 紫外線や雨水の「自然の力」で自然浄化
- 汚れ、カビ、コケ、酸性雨などから守ります



〈前処理剤〉 500ml

〈光浄〉 500ml



施工手順

- ①墓石をキレイにする。
- ②「光浄 前処理剤」で表面の油分を除去。
- ③有機ベンキが入っている場合、「アンダーコート」でコーティング。
- ④「簡易噴霧器トルネーダ2」で「光浄」を塗布し、その後自然乾燥させ終了。

※アンダーコート、トルネーダ2は別売



簡易型噴霧器 トルネーダ2

アンダーコート 各500ml